



TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7: 5,8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	123306 5,8
GTIN	4045197448545
Tuoteluokka	12E

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**.

Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

12×D-porien käyttöä varten vaaditaan NC-porien nro 121068 - 121130 tai HOLEX Pro Steel -porien nro 122501 keskittäminen.

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB**: tilattavissa **nrolla 123307**.

Malli **HE**: tilattavissa **nrolla 123308**.

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 123303.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	5,8 mm
Terien lkm Z	2
Varren toleranssi	h6
Lastu-urien pituus L _c	78 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	116 mm
Standardi	Tehdasnormi

suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	69,3 mm
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	TKM
Malli	12×D
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	175 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	135 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	M
GG(G)	soveltuu	65 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		