

**HOLEX****Weldon-elementti tasoituksella, pitkä, Nimellis-Ø:lle d: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335725 10
GTIN	4045197801579
Tuoteluokka	32P

**Kuvaus****Malli:**

Lierömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristuskonstruktiosta estää kierreporan ulosvedon. Vedon/paineen tasaaminen aina 0,2 mm tasauselementin yläpuolella. Weldon-elementin kiinnittäminen joko vääntötasolla tai tasauselementillä.

**Etu:**

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

**Käyttö:**

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

**Erikoistarvike:**

Tasauselementti nro 335730.

**Huomautus:**

Hienotasaustoimino **vain** yhdessä nroiden 300415 ja 335730 kanssa. Vakioweldonistukassa vain jäykkä kiinnitys mahdollista, katso nro 335740.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysalue d	10 mm
Ulko-Ø D	18 mm
Ulottuma A	145,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Kokonaispituus L	148 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

