


HOLEX**Liuskakaralaukka Huopa (SiC), karkea, Pään Ø × leveys: 80X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC) aggressiiviseen hiontaan ja **hieman kiiltävään lopputulokseen.**

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	80 mm
Suositteltu kierrosluku	4000 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Enimmäiskierrosluku	7000 min ⁻¹
Pään leveys	50 mm
Hioma-aine	piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne	SiC

Rakeistus-vertailu	100
Hienousaste	karkea
Tuotenimen määräite	karkea
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		