


**HOLEX****Liuskakaralaitka Huopa (SiC), hieno, Pään Ø × leveys: 40X20mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554973 40X20  |
| GTIN         | 4045197804013 |
| Tuoteluokka  | 52E           |

**Kuvaus****Malli:**

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC) aggressiiviseen hiontaan ja **hieman kiiltävään lopputulokseen.**

**Käyttö:**

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

**Tekninen kuvaus**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Enimmäiskierrosuku     | 14000 min <sup>-1</sup> |
| Pään Ø                 | 40 mm                   |
| Pään leveys            | 20 mm                   |
| Suositteltu kierrosuku | 7500 min <sup>-1</sup>  |
| Varren Ø               | 6 mm                    |
| Hioma-aine             | piikarbidi              |
| Hioma-aineen lyhenne   | SiC                     |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Rakeistus-vertailu | 280              |
| Hienousaste        | hieno            |
| Tuotenimen määrite | hieno            |
| Tuotetyyppi        | Liuskakaralaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| kivi                           | sopii rajoituksin |                |           |
| lakka                          | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |