

**Garant****Kartioupotin, HB740, Ø D: 10,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210410 10,4
GTIN	4045197804266
Tuoteluokka	21M

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	2,5 mm
Lasku-Ø	10,4 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M5
Pään pituus l	16 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Terien pituus	7,1 mm
Varren Ø	7,2 mm
Sarja	TopCut
Kiinnityskoko	10 mm
Pinnoitus	TiAlN
Laji	HB740
Lastuava aine	TKM
Kärkiupottimen kärkikulma	90
Standardi	Tehdasnormi

Upottimen terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	ei
Varsi	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	80 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	S
GG(G)	soveltuu	35 m/min	K
CuZn	soveltuu	70 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		