

Garant**Pieni jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: D0403****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546908 D0403
GTIN	4045197804983
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Varren Ø	3 mm
Pään Ø	4 mm
Muoto	D0403
Muodon kuvaus	pallo
Kokonaispituus	34 mm
Pään pituus	3 mm
Sarja	Z9-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		