

Garant**GARANT Master Tap INOX-konekierretappi Erikoispitkä HSS-E-PM muoto B 6HX, TiAlN, M: M16****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	132195 M16
GTIN	4062406209469
Tuoteluokka	111

Kuvaus**Malli:**

Tehokas kierretappi, kehitetty **prosessivarmaan käyttöön ruosteen- ja haponkestävissä teräksissä** sekä **Duplex-materiaaleissa**.

- **HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto**
- **TiALN-Multilayer uusimman sukupolven pinnoite**
- **Parametroitu lastu-urien geometriamahdollistaa lastujen optimaalisen muodostumisen ja vääntöjäykkyyden**

Erittäin pitkä varsi. Varsi DIN376-standardin mukaisesti.

Etu:

Soveltuu erittäin hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M
Kierteen syvyys	48 mm
Alkureiän Ø	14 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kierteen koko	M16
Standardi	Tehdasnormi
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E PM
Lastu-urien määrä	3

Kierteennousu	2 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen Ø	16 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Pinnoitus	TiAlN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	20 m/min	N
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	16 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	16 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu