

Garant**GARANT Master Tap INOX-konekierretappi Erikoispitkä HSS-E-PM muoto B 6HX, TiAlN, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132195 M4
GTIN	4062406209391
Tuoteluokka	111

Kuvaus**Malli:**

Tehokas kierretappi, kehitetty **prosessivarmaan käyttöön ruosteen- ja haponkestävissä teräksissä** sekä **Duplex-materiaaleissa**.

- **HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto**
- **TiAlN-Multilayer uusimman sukupolven pinnoite**
- **Parametroitu lastu-urien geometriamahdollistaa lastujen optimaalisen muodostumisen ja vääntöjäykkyyden**

Erittäin pitkä varsi. Varsi DIN371-standardin mukaisesti.

Etu:

Soveltuu erittäin hyvin kierteitykseen vaikeapääsysisissä paikoissa.

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	126 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Alkureiän Ø	3,3 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Kierteen koko	M4
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Standardi	Tehdasnormi

Kierteen syvyys	12 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	4 mm
varren Ø D _s	4,5 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	20 m/min	N
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	16 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	16 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu