

**HOLEX****Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320672 5
GTIN	4062406199968
Tuoteluokka	32L

**Kuvaus****Malli:**

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Kärkikulma 60°.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 88 mm

Hyötypituus B: 128,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 40 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 50,5 mm

Enimmäiskierrosluku: 3000 min<sup>-1</sup>

**Tekninen kuvaus**

Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
----------------------	----------

Morsekartio	MK5
Työkappaleen paino	2000 kg
Rungon Ø D	88 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min <sup>-1</sup>
Hyötypituus B	128,5 mm
Kärjen pituus C	50,5 mm
suurin kärjen Ø 60° A	40 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki