



Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	320672 6
GTIN	4062406200251
Tuoteluokka	32L

Kuvaus

Malli:

- Runko ja kärki ovat karkaistut.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
- Kärkikulma 60°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 105 mm

Hyötypituus B: 150 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 50 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,01 mm

Kärjen pituus C: 58,2 mm

Enimmäiskierrosluku: 2800 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	3500 kg
--------------------	---------

Kärjen pituus C	58,2 mm
Hyötypituus B	150 mm
Suurin pyörintävirhe	0,01 mm
suurin kärjen \varnothing 60° A	50 mm
Morsekartio	MK6
Rungon \varnothing D	105 mm
Enimmäiskierrosluku	2800 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Keskityskärki