

## Garant

### TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 3,0-Xmm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	122690 3,0-X
GTIN	4062406200442
Tuoteluokka	11E

## Kuvaus

### Malli:

**3 ohjausviistettä** erityisen hyvää tarkkuutta ja pinnan viimeistelyä varten pienillä reikätoleransseilla. **Epäsymmetrinen särmägeometria erittäin hyvää lastuamistehoa varten. Uuden sukupolven innovatiivinen tehovalureikäpora** HPC-käyttöön.

### Etu:

HPC-suurtehoporaukseen alumiinipohjaisille materiaaleille. **Soveltuu etenkin bainiitiselle valuraudalle (ADI).**

### Huomautus:

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB**: tilattavissa **nroilla 122690 + 129100HB**.

Malli **HE**: tilattavissa **nroilla 122690 + 129100HE**. Toimitusaika: 8 viikkoa

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

## Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	h7
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Ø-alue	3 - 3,7 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	28 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	66 mm

Standardi	DIN 6537
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Malli	6×D
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG	soveltuu	110 m/min	K
GGG	soveltuu	90 m/min	K
GJS, ADI > 800N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		