

Garant

TKM-pora IK lieriövarsi yksisuuntainen DIN 6535 HA, Timantti, Ø DC m7: 6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	122532 6
GTIN	4045197506900
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma** ja erikoismitoitus **halkeilun estämiseksi. 2-kertaiset kalvimisterät** mahdollistavat optimaalisissa käyttöolosuhteissa poraukset, joissa on erittäin hyvä tarkkuus (**pyöreys < 15 µm, perustoleranssiaste IT 7**). Vähäisempi lämmön muodostuminen **sisäjähdytyksen** ansiosta mahdollistaa **paremmat säätöarvot.**

Suositus:

Suurin poraussyvyys:

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Toimitetaan **1/100 mitoissa** taulukon mukaisesti.

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys L_2 : 35 mm

Kokonaispituus L: 82 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Syöttö f GFK CFK:ssa: 0,11 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	44 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f GFK CFK:ssa	0,11 mm/kierr,
Nimellis-Ø D_c	6 mm

Varren toleranssi	h6
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	82 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	35 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Porausvyvyys enintään	5×D
Kärkikulma	90 astetta
Leikkaussuunta	Oikea
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Kierukkapora