



TKM-pora, lieriömäinen varsi monisuuntainen DIN 6535 HA, Timantti, Ø m7: 1,4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	122514 1,4
GTIN	4045197673152
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma** ja erikoismitoitus **halkeilun estämiseksi. Ohjaussärmällinen** materiaaleille, joissa **monisuuntaiset** säikeet.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Toimitetaan **1/100 mitoissa** taulukon mukaisesti.

Lastuava aine: TKM

Standardi: Tehdasnormi

Poraussyvyys enintään: 5×D

Kärkikulma: 90 astetta

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: false

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

Ø-alue (1/100-mitta): 1,31 - 1,49 mm

Lastu-uran pituus: 10 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 45 mm

Varren Ø: 4 mm

Syöttö f GFK CFK:ssa: 0,02 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h6
-------------------	----

Syöttö f GFK CFK:ssa	0,02 mm/kierr,
Ø-alue (1/100-mitta)	1,31 - 1,49 mm
Terien lkm Z	2
Nimell.-Ø	1,31 - 1,49 mm
Lastu-uran pituus	10 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Varren Ø	4 mm
Kokonaispituus L _{ges}	45 mm
suositeltu suurin porausvyvyys	7,9 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Porausvyvyys enintään	5×D
Kärkikulma	90 astetta
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta