



Keskiöintilaite C OS, kiinnitysvarren Ø 16 mm, Mittakellon asteikko: 0,005mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

Mittakello pysyy mitattaessa käyttäjän haluamassa asennossa.

- Kiinteä kiinnitysvarsi, Ø 16 mm, lieriömäinen.

Käyttö:

- Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.
- Porausten, akselien, tasopintojen, viistereunojen ja pistourien suuntaamiseen keskitetyksi koneenkaraan.
- Työstökarojen pyörinnän tarkistamiseen.

Tarkkuus:

0,01 mm:n keskitys- tai työtarkkuus.

Toimituksen sisältö:

C OS – Sisältää mittauskärjen, kuulan Ø 5 mm nro 359660 sekä taivutetun mittauskärjen, jonka kuulan Ø 5 mm ulkohalkaisijoita varten.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet katso nro 359650 - 359670.

Huomautus:

Särmäanturit, katso nro 359000; 359070 ja 3D-anturi, katso nro 359520; 359500.

Tekninen kuvaus

Kosketusvoima	1 N
Kellon mittausalue	2,5 mm
Pituus ilman vartta ja kärkeä	92 mm
Karan enimmäiskierrosluku	50 - 100 min ⁻¹
Kotelon Ø	60 mm
Mittakellon asteikko	0,005 mm
Tuotetyyppi	Keskiöintilaite

Tarvikkeet

Magneettipidin, kaikki osat Tyyppi M	359611 M
Narunpidike, kaikki osat Tyyppi S	359612 S
Kulmakärki, Ø 2,5 mm	359665
Kulmakärki, Ø 5 mm	359670
Kärki-/jatkokappalesarja	359650
Mittauskärki, kuulan Ø 1,6 mm	359655
Varakärki, suora, Ø 5 mm	359660