

**Garant**
**TKM-HPC-pora tyyppi FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 15,2 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	122675 15,2
GTIN	4045197398468
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus**
**Malli:**

**Erittäin luja** vahvistetun sydänsosan ja **erikoisprofiilin** ansiosta. Erytinen kärkimuoto.

**Hyvä pyörintätarkkuus** ja **käyttöikä**.

**Tarkka porausjälki**.

**Suositus:**
**Suurin porausvyövyys:**

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Standardi: DIN 6537

Toleranssi, nimellis-Ø: h7

Terien lkm Z: 2

Semi-Standard: kyllä

Toleranssi, nimellis-Ø: h7

suositeltu suurin porausvyövyys  $L_2$ : 60,2 mm

Kokonaispituus L: 133 mm

varren Ø  $D_s$ : 16 mm

Syöttö f titaanissa > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus $L_c$	83 mm
Varren toleranssi	h6

Nimellis- $\varnothing$ D <sub>c</sub>	15,2 mm
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	h7
varren $\varnothing$ D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	133 mm
Standardi	DIN 6537
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	60,2 mm
Semi-Standard	kyllä
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Porausvyvyys enintään	6×D
tyyppi	FS
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora