



## Kutistuslaite ISG-3410, Tyyppi: WK



### Tilaustiedot

Tilausnumero	354300 WK
GTIN	2050001920010
Tuoteluokka	35B

### Kuvaus

#### Malli:

Täysautomaattinen kutistus. Sisäänrakennettu vesijäähdytys. Puhallustoiminto optimaaliseen kuivatukseen. Graafinen näyttö. Suurin mahdollinen kutistettavan työkalun pituus 400 mm.

#### Käyttö:

- Muodosta riippumaton jäähdytys vain 20 sekunnissa.
- KM- ja HSS-varsien kutistamiseen ja laajentamiseen.
- Kutistusalue Ø 3–32 mm.

#### Toimituksen sisältö:

4 vaihtolaippaa Ø 3 – 32 mm. 1 pari suojakäsineitä. 1 litra jäähdytysainetiivistettä.

#### Huomautus:

Työkalun peruskiinnittimet toimitettavissa pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Leveys	800 mm
Liitântä	400V / 16A / 50Hz
Syvyys	1720 mm

Korkeus	560 mm
Teho	11 kW
Paineilma	4 bar
Säiliön tilavuus	50 l
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kavennin

---

## Tarvikkeet

KuumuussuojakäsinepariTempDex 710 Käsineen koko 11	094630 11
KuumuussuojakäsinepariTempDex 710 Käsineen koko 9	094630 9