

Garant**Weldonistukat kovametalliholkilla ja jäähdytyskanavareivät, SK 40 A = 100,
Kiinnitys-ØD1: 10 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300236 10
GTIN	4062406240806
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

Weldonistukka kiinnitysreikään asetetulla täsmäkovametalliholkilla. Kaikki varret kovatorvattu (tasaisempi käynti). Suljettavat jäähdytyskanavareivät.

Etu:

- **Kiinnitysisstukan parannettu kestävyys.**
- **Toistotarkka pyörimistarkkuus.**
- **Tasaiset, homogeeniset lastuamisäänet.**
- **Työkalujen pidemmät käyttöiät.**

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Ulko-Ø D: 35 mm

Varakiinnitysruuvi nro 309900: 10

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulko-Ø D	35 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	10

Sovitin	SK 40 A = 100
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka