

HOLEX**Digitaalinen urasyvyystyöntömitta, Mittausalue: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418755 100
GTIN	4045197801890
Tuoteluokka	42A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen syvyystyöntömitta pistourien, urien, syvennysten, olakkeiden ja reikien mittaamiseen. Kevyt rakenne teräksellä vahvistettua alumiiniprofiilia, oksidipinnoite. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet sisäpuolisen kaksoisprismajohteen ansiosta. Erilaisia mittauskärkiä (M2,5) voidaan ruuvata kiinni mittaustankoon. Teräsvahvisteista alumiiniprofiilia, oksidipinnoitus. Kaksipuolinen V-johde. Mittauskärjet (M2,5) vaihdettavissa.

Käyttö:

Pistourien, urien, reikien ja olakkeiden mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Mittauskärjet teräskuulalla, lautaskärki nro 434900 koko 11, mittaussilta 150 mm ja 350 mm, paristo nro 081560 koko LR44.

Huomautus:

Mittaussillat 550 mm, 750 mm ja 900 mm pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Lautaskärjen Ø	10 mm
Mittausalue	0 - 100 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittaustangon Ø	4 mm
virheraja	0,03 mm
Läpimitan mittauskisko	23,5 × 9 mm

Kalibrointi	A1
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR44
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Urasyvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkks-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44
--	-------------