


**Liuskakaralaukka Huopa (SiC), keskikova, Pään Ø × leveys: 60X30mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554972 60X30 |
| GTIN | 4045197803993 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC) aggressiiviseen hiontaan ja **hieman kiiltävään lopputulokseen.**

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Varren Ø | 6 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 9000 min ⁻¹ |
| Pään leveys | 30 mm |
| Pään Ø | 60 mm |
| Suositteltu kierrosluku | 5000 min ⁻¹ |
| Hioma-aine | piikarbidi |

| | |
|----------------------|------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | SiC |
| Rakeistus-vertailu | 180 |
| Hienousaste | keskikova |
| Tuotenimen määrite | keskikova |
| Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| kivi | sopii rajoituksin | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |