

Garant
TKM-rouhintajyrsin MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202981 16
GTIN	4062406245498
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Lastuamisvoiman huomattava vähennys 45° spiraalin ansiosta.

Tarkoitettu erityisesti **trokoidaalijyrsintään**.

Käyttö:

Eryteisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Huomautus:

Suosittellemme > 55 HRC materiaaleille lastuamissyvyyden pienentämistä arvoon $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	16 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	55 mm
Hammasluku Z	4
Nousukulma	45 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 60 HRC	0,045 mm
Kavennuksen Ø D ₁	15 mm
varren Ø D _s	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 60 HRC	0,04 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	f8

Kokonaispituus L	108 mm
Terän pituus L _c	48 mm
Kulmapyöristys r _v	0,3 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a _e jyrsinän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Lastuamisleveys a _e jyrsinän aikana	0,2×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a _e jyrsinän aikana	0,1×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	115 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	115 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	30 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	25 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	20 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		

kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu