



## TKM-tehopora Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 18mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122398 18     |
| GTIN         | 4045197427311 |
| Tuoteluokka  | 12E           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto** – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

#### Huomautus:

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Tekninen kuvaus

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Terien lkm Z                              | 2              |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/kierr, |
| Lastu-urien pituus $L_c$                  | 73 mm          |
| Nimellis-Ø $D_c$                          | 18 mm          |
| Varren toleranssi                         | h6             |
| Toleranssi, nimellis-Ø                    | m7             |
| varren Ø $D_s$                            | 18 mm          |
| Kokonaispituus L                          | 123 mm         |
| Standardi                                 | DIN 6537 K     |
| suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$      | 46 mm          |
| Pinnoitus                                 | TiAlN          |
| Lastuava aine                             | TKM            |
| Malli                                     | 4xD            |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Kärkikulma    | 140 astetta     |
| Varsi         | DIN 6535 HE, h6 |
| Sisäjäähdytys | ei              |
| Värirengas    | sininen         |
| Tuotetyyppi   | Kierukkapora    |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | $V_c$     | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | sopii rajoituksin | 140 m/min | N         |
| Alu > 10% Si                   | sopii rajoituksin | 120 m/min | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 80 m/min  | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 75 m/min  | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 65 m/min  | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 60 m/min  | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 35 m/min  | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 35 m/min  | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 30 m/min  | M         |
| GG                             | sopii rajoituksin | 70 m/min  | K         |
| Uni                            | soveltuu          |           |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |           |           |
| märkä vähintään                | sopii rajoituksin |           |           |