


**DNMG 110404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 110404 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Laji	HBT020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä