

**VNMG 160408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VNMG 160408 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöteriä	VNMG 160408

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Laji	HBT020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 4 mm
lastunmurtaja	PM
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä