


**DCMT 11T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 11T304 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Laji	HBT020
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä