


**SCMT 09T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	TiCN
Syöttö $f$	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HBT020
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
lastunmurtaja	PM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Koneistusehto

kevyesti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä