


**TCMT 110204, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 110204 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBT020
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä