


**TCMT 16T308, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 16T308 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	HBT020

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä