

Garant

TKM-pora IK lieriövarsi yksisuuntainen DIN 6535 HA, Timantti, Ø DC m7: 11,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	122532 11,5
GTIN	4062406349226
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma** ja erikoismitoitus **halkeilun estämiseksi. 2-kertaiset kalvimisterät** mahdollistavat optimaalisissa käyttöolosuhteissa poraukset, joissa on erittäin hyvä tarkkuus (**pyöreys < 15 µm, perustoleranssiaste IT 7**). Vähäisempi lämmön muodostuminen **sisäjähdytyksen** ansiosta mahdollistaa **paremmat säätöarvot.**

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Toimitetaan **1/100 mitoissa** taulukon mukaisesti.

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

Ø-alue (1/100-mitta): 11,01 - 11,99 mm

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 53,75 mm

Kokonaispituus L: 118 mm

varren Ø D_s : 12 mm

Syöttö f GFK CFK:ssa: 0,19 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyvyys L_2	53,75 mm
Varren toleranssi	h6
varren Ø D_s	12 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Nimellis-Ø D _c	11,5 mm
Lastu-urien pituus L _c	71 mm
Kokonaispituus L	118 mm
Ø-alue (1/100-mitta)	11,01 - 11,99 mm
Syöttö f GFK CFK:ssa	0,19 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Poraussyvyys enintään	5×D
Kärkikulma	90 astetta
Leikkaussuunta	Oikea
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Värirenas	musta
Tuotetyyppi	Kierukkapora