

**VCMT 160408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

VCMT 160408 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 280 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	PM
Laji	HBT020
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä