

**Garant****eco-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250600 25/15
GTIN	4045197808974
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: DDJNR/L 2525M15

Sopiva kääntöterä: DN.. 1506..

Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 32 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 38 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Aluslevy: 259033 3

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	25 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 11
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2525M15
Kokonaispituus L	150 mm

Terän koko	15 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Ruuvi aluslevylle	259027 2
Aluslevy	259033 3
Pään pituus L <sub>1</sub>	38 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	259027 2
Aluslevy	259225
Ruuvi aluslevylle	259612
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Aluslevy Tyyppi 3	259033 3
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500