

Garant**Nostomagneetti LM1, suurin kantavuus (taso): 300kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	382020 300
GTIN	4062406257774
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Nostosilmukka, käyttövipu ja sivukannet ruostumatonta terästä.
- Turvakahva estää käyttövivun tahattoman aukeamisen käytön aikana.
- Napapinta valmistettu valinnaisten napakenkien asennukseen.
- Sertifioitu irrotusvoima takaa käyttäjän 3-kertaisen turvallisuuden.
- Nostosilmukan voi asentaa myös sivulle nostamaan pystysuoria kuormia valinnaisilla napakengillä.
- Käyttövivun takaiskun esto Soft-Opening-Protection -toiminnon kautta.

Etu:

- Laadukas työstö ja ajaton GARANT-muotoilu yhdessä selkeiden käyttö- ja turvallisuusvaatimusten kanssa.
- Sertifioitu irrotusvoima takaa käyttäjän 3-kertaisen turvallisuuden.
- Nostosilmukan voi asentaa myös sivulle nostamaan pystysuoria kuormia valinnaisilla napakengillä.
- Käyttövivun takaiskun esto Soft-Opening-Protectionilla.

Erikoistarvike:

Napakengkäpärä nro 382025.

Huomautus:

Ilmarako < 0,1 mm ST-materiaalissa! **Käynnistä nostomagneetti vain magneettisilla pinnoilla!** Nostettavat työkalugeometriat on mukautettu turvallisuusperiaatteen vuoksi. Irrotusvoimien testaussertifikaatti toimitetaan pyydettyäessä.

Tekninen kuvaus

materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	25 mm
Mitta D	87 mm
suurin kantokuorma tasainen	300 kg
Mitta C	98 mm
Mitta G	21 mm
Mitta F	231 mm
Paino	9,5 kg
Enimmäispituus tasainen	2000 mm
Mitta E	95 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	300 mm
Mitta B	191 mm
Mitta A	161 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	20 mm
suurin kantokuorma pyöreä	150 kg
Enimmäisleveys tasainen	1000 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin

Tarvikkeet

Napakenkäpári tyypille 300	382025 300
----------------------------	------------