

## Garant

### GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 30/3mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Tuoteluokka	210

#### Kuvaus

##### Malli:

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

##### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

##### Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

#### Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus $L_1$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	58 mm
Sarja	Power Q
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	17,55 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,96 astetta
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus $L_{ges}$	100 mm

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,2 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7