

**Garant****GARANT Master Titan TKM -pienoisjyrsin HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202287 0,5
GTIN	4062406270902
Tuoteluokka	11Z

**Kuvaus****Malli:**

**Erikoislyhyt terä** mahdollistaa suurimman mahdollisen vakauden. **DIN-standardin mukainen varren pituus** lisää työkalun tukea kiinnityksessä. Työkalun käyttöikä pitenee sen ansiosta huomattavasti.

**Säästä uudelleenteroituskustannuksissa:** on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin teroittaa se uudelleen.

Edullinen ja erittäin vakaa malli **huipputehokkaaseen titaanin lastuamiseen.**

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus L <sub>c</sub>	1 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	0,5 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Kokonaispituus L	44 mm
Nousukulma	40 astetta
HammaslukuZ	2
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,003 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Sarja	Master Titan
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		