

Garant**GARANT Master Titan TKM -pienoisjyrsin HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202287 1
GTIN	4062406270919
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Erikoislyhyt terä mahdollistaa suurimman mahdollisen vakauden. **DIN-standardin mukainen varren pituus** lisää työkalun tukea kiinnityksessä. Työkalun käyttöikä pitenee sen ansiosta huomattavasti.

Säästä uudelleenteroituskustannuksissa: on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin teroittaa se uudelleen.

Edullinen ja erittäin vakaa malli **huipputehokkaaseen titaanin lastuamiseen.**

Tekninen kuvaus

Nousukulma	40 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f_z särmäykseen titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Terän pituus L_c	2 mm
Terän $\varnothing D_c$	1 mm
HammaslukuZ	2
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Kokonaispituus L	44 mm
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Kulmapyöristys r_v	0,02 mm

Sarja	Master Titan
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		