

Garant**GARANT Master Titan TKM -pienoisjyrsin HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 202287 8 |
| GTIN | 4062406270988 |
| Tuoteluokka | 11Z |

Kuvaus**Malli:**

Erikoislyhyt terä mahdollistaa suurimman mahdollisen vakauden. **DIN-standardin mukainen varren pituus** lisää työkalun tukea kiinnityksessä. Työkalun käyttöikä pitenee sen ansiosta huomattavasti.

Säästä uudelleenteroituskustannuksissa: on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin teroittaa se uudelleen.

Edullinen ja erittäin vakaa malli **huipputehokkaaseen titaanin lastuamiseen.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------------------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø | e8 |
| Terän Ø D _c | 8 mm |
| Nousukulma | 40 astetta |
| Syöttö f _z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ² | 0,035 mm |
| Kokonaispituus L | 55 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Terän pituus L _c | 13 mm |
| HammaslukuZ | 3 |
| varren Ø D _s | 8 mm |
| Kulmapyöristys r _v | 0,05 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Sarja | Master Titan |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | N |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | täysuran työstösyvyys $1 \times D$ |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | täysuran työstösyvyys $1 \times D$ |
| Sisäjähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Värirengas | pinkki |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|----------------------------|----------|----------|-----------|
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | S |
| märkä enintään | soveltuu | | |