

**Garant****Hiomatuppilo (SiC), Rae 80, Hiomakuoren Ø, -kokonaispituus, Muoto: 1319C****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553327 1319C  |
| GTIN         | 4062406271978 |
| Tuoteluokka  | 51E           |

**Kuvaus****Malli:**

**Piikarbidi (SiC)** ihanteellinen titaanin, alumiinin ja niiden seosten työstämiseen.

**Käyttö:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

**Huomautus:**

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Hiomatuppilon Ø         | 13 mm                   |
| Hiomatuppilon pituus    | 19 mm                   |
| Muoto                   | C                       |
| Suosittelty kierrosluku | 16000 min <sup>-1</sup> |
| Hioma-aine              | Piikarbidi SiC          |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Hioma-aineen lyhenne | SiC          |
| Rakeisuus            | 80           |
| Tuotenimen määrite   | Rae 80       |
| Tuotetyyppi          | Hiomatuppilo |

## Käyttäjätiedot

|                       | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg                | soveltuu |                |           |
| Kovametalli           | soveltuu |                |           |
| Ti                    | soveltuu |                |           |
| CuZn                  | soveltuu |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu |                |           |
| kuiva                 | soveltuu |                |           |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Hiomapää Pään Ø, pään pituus, muoto 1319C | 553100 1319C |
|---|--------------|