



## TKM-pora, lieriömäinen varsi monisuuntainen DIN 6535 HA, Timantti, Ø m7: 2,3 mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122514 2,3    |
| GTIN         | 4045197673220 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

### Kuvaus

#### Malli:

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp<sup>3</sup>** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma** ja erikoismitoitus **halkeilun estämiseksi. Ohjaussärmällinen** materiaaleille, joissa **monisuuntaiset** säikeet.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyövyys:

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

#### Huomautus:

Toimitetaan **1/100 mitoissa** taulukon mukaisesti.

Lastuava aine: TKM

Standardi: Tehdasnormi

Porausvyövyys enintään: 5×D

Kärkikulma: 90 astetta

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: false

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

Ø-alue (1/100-mitta): 2,21 - 2,3 mm

Lastu-uran pituus: 16 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 55 mm

Varren Ø: 4 mm

Syöttö f GFK CFK:ssa: 0,04 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Syöttö f GFK CFK:ssa | 0,04 mm/kierr, |
|----------------------|----------------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Varren toleranssi               | h6            |
| Nimell.-Ø                       | 2,21 - 2,3 mm |
| Ø-alue (1/100-mitta)            | 2,21 - 2,3 mm |
| Lastu-uran pituus               | 16 mm         |
| Terien lkm Z                    | 2             |
| Toleranssi, nimellis-Ø          | m7            |
| Varren Ø                        | 4 mm          |
| Kokonaispituus L <sub>ges</sub> | 55 mm         |
| suositeltu suurin porausvyvyys  | 12,6 mm       |
| Pinnoitus                       | Timantti      |
| Lastuava aine                   | TKM           |
| Standardi                       | Tehdasnormi   |
| Porausvyvyys enintään           | 5×D           |
| Kärkikulma                      | 90 astetta    |
| Varsi                           | DIN 6535 HA   |
| Sisäjähdytys                    | ei            |
| Värirenkas                      | musta         |