

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilastiedot**

Tilausnumero	266016 NL
GTIN	4062406275839
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	MKD
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 1600 m/min
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissärmän malli	NL
Pinnoitus	pinnoittamaton
Syöttö f	0,005 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,01 - 0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VBGW 160404 FN
Lastuava aine	MKD
Toleranssi	G
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä