


**Garant****Työkalujen puhdistusasema, Malli: TC1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Tuoteluokka	31E

**Kuvaus****Malli:**

Runko-osa ruostumatonta, harjattua terästä toimituslaajuuteen kuuluvien harjojen kiinnittämiseen. Sen lisäksi on mahdollista kiinnittää kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua suutinta nro 358959, jotka voidaan asentaa neljään kohtaan paineilimäitintä varten. Laajennettavissa kolmannella harjalla pitempien työkalujen tai työkaluvarsiin puhdistamiseen laajennusmoduulin 358957 1 avulla.

- **Poistaa lastut ja jäähtytynestejäämät automaattisessa lastuamisprosessissa.**
- **Vähentää koneiden, komponenttien ja työkalujen vioittumisen riskiä.**
- **Puhdistaa mm. jyrsimet, porat ja kierretapit kiinni jääneistä lastuista ja mahdollistaa näin prosessivarman valmistuksen.**
- **Click&Clamp – vaihdettavat harjat yksilölliseen käyttöön.**

**Käyttö:**

Työkalun ja työkalunpitimen puhdistamiseen, erityisesti automatisoidussa valmistuksessa. Puhdistusaseman asennus koneen sisätilaan ruuveilla tai valinnaisilla magneettijaloilla 358958 1. Harjojen aksiaalinen ja radiaalinen ylikulku puhdistaa työkalun tai työkalunpitimen vastakkaisella pyörimisliikkeellä.

**Toimituksen sisältö:**

Runko-osa, 2 suutinta 358959 Air, 1 harjasarja 358956 1, 2 paineilimäitintä, joihin kuuluu Y-kappale ja 1,5 m pitkä letku.

Pituus L: 220 mm

Leveys B: 96 mm

Korkeus H: 125 mm

## Tekninen kuvaus

Pituus L	220 mm
Leveys B	96 mm
Korkeus H	125 mm
Tuotetyyppi	Puhdistusaineasema

## Tarvikkeet

Puhdistusharjasarja, 2-osainen Tyyppi 2	358956 2
Suutin työkalujen puhdistusasemalle Tyyppi HYDRO	358959 HYDRO
Suutin työkalujen puhdistusasemalle Tyyppi AIR	358959 AIR
Puhdistusharjasarja, 2-osainen Tyyppi 1	358956 1
Magneettijalkasarja, 4-osainen Tyyppi 1	358958 1
Harjojen laajennusmoduuli Tyyppi 1	358957 1
Puhdistusharjasarja, 2-osainen Tyyppi 3	358956 3