

**Garant****TKM- nurkkasäteellinen jyrsin HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206262 5
GTIN	4062406279813
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Eriytinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.

Toleranssi: Lastuamissäde  $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$ .

**Käyttö:**

**Kopio- ja rivijyrsintään** yhdellä kertaa tehtäväksi **HPC/HSC-ehtojen mukaisesti**.

Eriyisen jyrsintätekniiikan avulla voidaan saavuttaa **erittäin suuri lastuvirta**.

**Huomautus:**

**Työkalut ovat uudelleenteroitettavia.**

Kartiomaisesti kasvavalla kavennuksella vakauden tasaamiseksi pitkällä ulottumalla.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Hammasluku Z	5
Terän pituus L <sub>c</sub>	3,5 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Säätösäde	0,5 mm
Mitta a <sub>p,max</sub> rivit	0,35 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Asetuskulma κ	9,5 astetta
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	18 mm
Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm

suurin varren kevennys $\varnothing D_6$	4,9 mm
pienin varren kavennus- $\varnothing D_5$	4,6 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	h9
Nousukulma	15 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Pienoisotsajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	175 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	155 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	95 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

ilma

**Palvelut**

sopii rajoituksin

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB