



Sähköinen vääntömomentin tarkistuslaite „TruCheck™ 2“, Suurin kiristysmomentti: 30Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654471 30
GTIN	5060207566667
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

- Pienikokoinen ja kätevä testilaite.
- Ruuvikiinnitys tasaisille pinnoille (esim. pöytä, seinä)
- LCD-näyttö. LED-taustavalon mahdollistaa hyvän luettavuuden huonosti valaistuilla työalueilla.
- Sisäänrakennettu Micro-USB-2.0-liitäntä mahdollistaa virransyötön.
- Mittayksiköt: Nm.

Etu:

- Helppokäyttöinen (vähentää virheitä).
- Sopii myös käyttäjille, jotka eivät ole "kalibrointiasiantuntijoita".
- Näyttö nolautuu vain kerran painiketta painamalla.

Käyttö:

Laukaisevan, näyttävän ja myötäpäivään pyörivän momenttiavaimen säätö ja tarkistus.

Tarkkuus:

Prosentuaalinen mittausravovirhe ± 1 %.

Toimituksen sisältö:

USB-verkkolaite (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0-kaapeli, kestävässä muovilaukussa.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	1,5 - 30 Nm
-------------	-------------

Paino	1,4 kg
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 1 %
Näyttölaitteen leveys	175 mm
Nelikulma-adapteri	1/4 tuuma
Nelikulma-adapteri	3/8 tuuma
Näyttölaitteen korkeus	64 mm
Suurin kiristysmomentti	30 Nm
Näyttölaitteen syvyys	72 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	100 - 240 V
Ulkokuusikanta	10 mm
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	O4
Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite

Palvelut

Kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Tyyppi 400	020120 400
DAkkS-kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/- anturi Tyyppi 1000	020130 1000
DAkkS-kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/- anturi Tyyppi 0,1-1100	020130 0,1-1100