

**Garant****GARANT Master Alu TKM-varsijyrsin DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201260 10
GTIN	4062406281205
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Vakaat lastuamissärmät.

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp<sup>2</sup>**.

**Etu:**

Erittäin tasainen käynti takaa **erinomaisen pinnanlaadun**.

**Tekninen kuvaus**

Varsi	DIN 6535 HA
Kokonaispituus L	72 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	29 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
HammaslukuZ	2
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,09 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e6
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	9,7 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	22 mm

varren $\varnothing D_s$	10 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,12 mm
Nousukulma	38 astetta
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	W
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	550 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	200 m/min	N
PE-HD	soveltuu	160 m/min	N
PA 66	soveltuu	200 m/min	N
PEEK	soveltuu	150 m/min	N
PF 31	soveltuu	130 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	180 m/min	N
POM GF25	soveltuu	160 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	150 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	130 m/min	N

PTFE CF25	soveltuu	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	300 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		