

Garant**GARANT Master Titan HSS-PM-rouhintajyrsin HPC, TiAlN, Ø k10 DC / R1:
32/2,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192940 32/2,0
GTIN	4062406300371
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen pyälletty profiili ja optimoitu lastu-urien geometria mahdollistaa suuren lastuamismäärän sekä parhaan mahdollisen prosessiturvallisuuden. Pitempi käyttöikä teriin täsmällisesti suunnatun sisäjähdytyksen ansiosta.

Etu:

Uudentyyppinen terämateriaali; ratkaisee epävakaisiin työstöolosuhteisiin liittyvät ongelmat.

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	70 mm
Kokonaispituus L	133 mm
Nousukulma	40 astetta
HammaslukuZ	6
Syöttö f _z särmäykseen INOXissa > 900 N/mm ²	0,06 mm
Syöttö f _z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,07 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen Ø D ₁	31 mm
varren Ø D _s	32 mm

Terän Ø D _c	32 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Terän pituus L _c	53 mm
Terän säde R ₁	2 mm
Sarja	Master Titan
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844
Jyrsintäprofiili	HR
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		