

Garant**HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka, SK 40 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 16M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300643 16M
GTIN	4062406243555
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Ulko- ja sisäkartioiden hiottu, ja kaikki varret on kovanorvattu, mikä takaa tasaisemman käynnin. Ballufchip-poraus, tehokas kiinnitysmutteri (jopa 25000 min⁻¹).

Etu:

- **3 µm:n pyörintä 2 µm:n kiristysholkilla, 6 µm:n pyörintä 5 µm:n kiristysholkilla.**
- **Erinomainen pitovoima (kerroin jopa 2 tavalliseen ER-istukkaan verrattuna).**
- **Tärinää vähentävä vaikutus kaksiosaisen kiristysmutterin kautta (koko 11M ja 16M yksiosainen).**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin muotojen A ja B kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **tarkkuuskiristysmutterin..**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806,
AB-kiristysavain nro 308820 - 308835,
ER-kiristysholkit nro 308901 - 309434,
ER-kiristysavaimet nro 309748; 309749; 309758; 309759,
ER-kiristysholkit Fahrion nro 308901 - 309434.

Huomautus:

- **Kiristää vain nimellis-Ø varren Ø -toleranssiin h 10.**
- **Älä käytä kiristysmutteria yhdessä tiivisterenkaan kanssa.**
- **Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.**

Tarkkuuskiristysholkki-istukkaa on aina käytettävä yhdessä tarkkuuskiinnitysmutterin nro 309617 kanssa.

Lastuamisstrategia: HPC

Kiinnitysalue: 0,5 - 10 mm

Ulko-Ø D: 24 mm

ER-varakiinnitysmutteri nro 309618: 16M

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
Ulko-Ø D	24 mm
ER-varakiinnitysmutteri nro 309618	16M
Sovitin	SK 40 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka