

Garant
Pistosorvauspidin 45°, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 25/2

Tilaustiedot

Tilausnumero	273762 25/2
GTIN	4062406243883
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Käyttö:

Viimeistelysorvaukseen suoraan yhdellä olalla, urien työstämiseen kierteitystä ja hiontaa varten.

Huomautus:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (w = 3).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (w = 2).
- **Käytettävä vain täyssädekääntöterän nro 273735 – 273739 kanssa.**
- **Ei standardoitua viistettä DIN 509 -normin mukaisesti.**

Sisäjähdytys: ei

Pistoleveys w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min. pistoleveys y: 0,35 mm

Toimintaleveys L_4 : 28 mm

Pään pituus L_1 : 33 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	150 mm
Pistoleveys w	2 mm
Toimintaleveys L_4	28 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Pään pituus L_1	33 mm
Varren koko	25 mm

min. pistoleveys y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Kiinnitysruuvi	279903
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600