

**Garant**
**Pistosorvauspidin 45°, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 20/2**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	273763 20/2
GTIN	4062406243906
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**
**Käyttö:**

Viimeistelysorvaukseen suoraan yhdellä olalla, urien työstämiseen kierteitystä ja hiontaa varten.

**Huomautus:**

- $\text{ØD}_{\text{min}} = 30 \text{ mm}$  (w = 3).
- $\text{ØD}_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$  (w = 2).
- **Käytettävä vain täyssädekääntöterän nro 273735 – 273739 kanssa.**
- **Ei standardoitua viistettä DIN 509 -normin mukaisesti.**

Sisäjähdytys: ei

Pistoleveys w: 2 mm

$t_{\text{min}}$ : 0,5 mm

min. pistoleveys y: 0,35 mm

Toimintaleveys  $L_4$ : 23 mm

Pään pituus  $L_1$ : 33 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	125 mm
Pistoleveys w	2 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Varren koko	20 mm
Pään pituus $L_1$	33 mm
Toimintaleveys $L_4$	23 mm

min. pistoleveys y	0,35 mm
t <sub>min</sub>	0,5 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Kiinnitysruuvi	279903
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600