

Garant
Pistosorvauspidin 45°, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 16/2

Tilaustiedot

Tilausnumero	273763 16/2
GTIN	4062406243890
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Käyttö:

Viimeistelysorvaukseen suoraan yhdellä olalla, urien työstämiseen kierteitystä ja hiontaa varten.

Huomautus:

- $\text{ØD}_{\text{min}} = 30 \text{ mm}$ ($w = 3$).
- $\text{ØD}_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$ ($w = 2$).
- **Käytettävä vain täyssädekääntöterän nro 273735 – 273739 kanssa.**
- **Ei standardoitua viistettä DIN 509 -normin mukaisesti.**

Sisäjähdytys: ei

Pistoleveys w: 2 mm

t_{min} : 0,5 mm

min. pistoleveys y: 0,35 mm

Toimintaleveys L_4 : 19 mm

Pään pituus L_1 : 33 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L_4	19 mm
Pään pituus L_1	33 mm
Pistoleveys w	2 mm
Varren koko	16 mm
Ruuvi	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Kokonaispituus L	100 mm

min. pistoleveys y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Kiinnitysruuvi	279903
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600