

Garant
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 5,4 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	122432 5,4
GTIN	4045197539427
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**.

Erinomainen lastunpoisto **4 sisäpuolisen jäähdytyskanavan** ansiosta. Suorat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat **lyhyitä lastuja**. Erikoispinnoite takaa **hyvän kestävyuden** ja **suuren lastuamistehon**.

Suositus:
Suurin poraussyvyys:

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.-

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ -

Lastuamisstrategia: HPC

Standardi: DIN 6537 K

Toleranssi, nimellis-Ø: m6

Terien lkm Z: 2

Semi-Standard: kyllä

Toleranssi, nimellis-Ø: m6

suositeltu suurin poraussyvyys L_2 : 19,9 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Syöttö f Inconel®: 0,06 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h6
Nimellis-Ø D_c	5,4 mm
Syöttö f Inconel®	0,06 mm/kierr,

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	28 mm
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	m6
varren $\emptyset D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Standardi	DIN 6537 K
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	19,9 mm
Semi-Standard	kyllä
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Porausvyvyys enintään	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora