

Garant**GARANT Master Alu TKM-jyrsin HPC, pinnoittamaton, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202470 20
GTIN	4062406245733
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Erittäin terävät lastuamissärmät.**

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Rouhintaan ja viimeistelyyn. Enintään 2 × D umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.

Huomautus:**Seuraajatuote nrolle 202480.****Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	51 mm
Terän pituus L_c	41 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,18 mm
Hammasluku Z	4
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,22 mm
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	19 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	38 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1xD
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1xD
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	200 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	180 m/min	N
PE-HD	soveltuu	130 m/min	N
PA 66	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	130 m/min	N
PF 31	soveltuu	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	120 m/min	N

CuZn	soveltuu	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------