

**Garant****Weldonistukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303610 20
GTIN	4062406250102
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).

**Etu:**

**Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus** saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:

- **Parempi pinnanlaatu**
- **Pitempi työkalun käyttöikä**
- **Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)**
- **Parempi pyörintätarkkuus**

BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	52 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Ulkonema A-mitta	70 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
a	1 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Malli	BT-DC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys- $\varnothing$ :lle D1 20 mm	309900 20
-------------------------------------------------------------------	-----------